



## Sladdlös inspektionskamera, tillverkarens beteckning: GIC120C



### Beställningsdata

Ordernummer	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

- 89 mm / 3,5 tum färg-LCD-display.
- Automatisk rotation av bilden („Up is Up“™-funktion).
- Överföring av bilder och videor direkt via mikro-USB-kabel eller micro-SD-kort.
- Dual power source: Kan drivas med både 12 V litiumjonbatteri och standard-alkalinbatterier.
- Digital zoom som ger bättre identifiering av detaljer.
- 3-steps LED-belysning för belysning av mörka punkter.

Kompakt sladdlös inspektionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri, laddare, 4 GB MicroSD-kort, kamerakabel nr 492716 storlek 1,2, mikro-USB-kabel, krokar, magnet, spegel, L-BOXX.

### Teknisk beskrivning

displayupplösning	320×240 px
Displaystorlek	3,5 tum
Batterispänning	12 V

kamerahuvudets Ø	8,5 mm
längd kamerakabel	1200 mm
batterikapacitet	1,5 Ah
vikt	0,64 kg
tillverkarens beteckning	GIC 120 C
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Endoskop

---

## Tillbehör

Kamerakabel med sond kabellängd 3,0 m	492716 3,0
Kamerakabel med sond kabellängd 1,2 m	492716 1,2