



Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx®, Torx®-profil: E24



Beställningsdata

Ordernummer	642700 E24
GTIN	4018754007325
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivvertyget. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Ingen glidning över skruvhörn. Skonsam mot skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundfinishyta.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförfärdning på nickel.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Profilmått A: 22,1 mm

Ø utgångssidan: 27,8 mm

Längd: 41,2 mm

Teknisk beskrivning

Torx®-profil	E24
Ø utgångssidan	27,8 mm
Profilmått A	22,1 mm
Längd	41,2 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum

Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Hylsnyckelinsats