

Innerborste NOVOFLEX-B Kornstorlek SiC120, Typ: 22



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 574490 22 |
| GTIN | 4013349529084 |
| Artikelklass | 57L |

Beskrivning

Utförande:

Självcentrerande innerborste med borst av flexibla **kiselkarbidkuler**. Totallängd 200 mm.

Användningsdata:

För **kantbrytning, slutbearbetning av ytor** och **finpolering**. Ger **jämnt finslipade ytor** med stor kontaktyta. För handbormaskiner och stationära maskiner. Rekommenderat varvtal 350 – 700 min⁻¹, kontakttid 20 – 40 sekunder.

OBS!:

Används inte torra, utan med slipolja nr 084205.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Passar till hål-Ø | 20,1 - 22 mm |
| Arbetslängd L ₃ | 70 mm |
| Borst-Ø D ₁ | 25 mm |
| Skaftdiameter D _s | 4,6 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Borstmaterial | kiselkarbid |
| Slipmedlets beteckning | SiC |
| Kornstorlek | 120 |
| rekommenderat varvtal | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Produktslag | Invändig borste |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 5 l | 084205 5 |
| Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 20 l | 084205 20 |
| Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 0,25 l | 084205 0,25 |
