

Innerborste NOVOFLEX-B Kornstorlek SiC120, Typ: 18



Beställningsdata

Ordernummer	574490 18
GTIN	4013349529060
Artikelklass	57L

Beskrivning

Utförande:

Självcentrerande innerborste med borst av flexibla **kiselkarbidkuler**. Totallängd 200 mm.

Användningsdata:

För **kantbrytning, slutbearbetning av ytor** och **finpolering**. Ger **jämnt finslipade ytor** med stor kontaktyta. För handbormaskiner och stationära maskiner. Rekommenderat varvtal 350 – 700 min⁻¹, kontaktid 20 – 40 sekunder.

OBS!:

Används inte torra, utan med slipolja nr 084205.

Teknisk beskrivning

Arbetslängd L ₃	60 mm
Borst-Ø D ₁	20 mm
Passar till hål-Ø	16,1 - 18 mm
Skaftdiameter D _s	4,6 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Borstmaterial	kiselkarbid
Slipmedlets beteckning	SiC
Kornstorlek	120
rekommenderat varvtal	350 - 700 min ⁻¹
Produktslag	Invändig borste

Tillbehör

Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 20 l	084205 20
Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 5 l	084205 5
Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 0,25 l	084205 0,25
