



Svetsmidjebyxa Splash, antracit / r d, Konfektionsstorlek DE: 98



Best llningsdata

Ordernummer	091483 98
GTIN	4057121031211
Artikelklass	09S

Beskrivning

Utf rande:

Svetskydd av h g kvalitet i tv f rgad design. St ndigt och optimalt flamskydd vid svetsning. Behaglig b rkomfort och samtidigt med h g skyddsniv . H g f rg kthet tack vare Indanthren-f rgning. Den tunga tygkvaliteten med 525 g/m²  r s rskilt avsedd f r intensiva svetsarbeten. Permanent flamskydd –  ven efter 100 tv ttar enligt EN ISO 15797.

Byxa med h llor och knapp.

- **P  v nster sida en stor ficka med lock och tryckknappar.**
- **Till h ger en sned tumstocksicka med lock och tryckknapp.**
- **Kn fickor med k rdborrbandsl s.**

Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land st r i storlekstabellen resp. tekniska data.

Levereras i fler f rger p  beg ran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i v r infodel i slutet av katalogen.

Svetsarskyddsbyxa i **m rk antracit / gr tt** med textilgramvikt **330 g/m²** certifierad enligt **EN11611, klass 1** under nr **091485**.

Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Teknisk beskrivning

Storlek FR	42L
Storlek IT	42L
Konfektionsstorlek DE	98
Serie	Splash
Kön	Herr
Tygsammansättning	100% bomull
Materialvikt / vävtäthet	525 g/m ²
Tvättning	Lämplig för industriell tvätt
Kläder enligt	DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg	antracit / röd
Produktslag	Svetsarskyddsbyxa