

Garant**Lamellslipvals slipnylon (ZA) / väv (ZA), Ø 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 150FINE****Beställningsdata**

Ordernummer	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Standardmått Ø 100×100 mm resp. smalt utförande Ø 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

Kombination av **slipduk och slipnylon**.

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipnylon med zirkoniumoxid (ZA). **Perfekt för bearbetning av rostfritt stål.**

Användningsdata:

För **lätta rengöringsarbeten** och **jämn ytfinish**.

OBS!:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	150
rekommenderat varvtal	2800 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
Produktslag	Duklamellslipvals

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		