


## Gängtolk insatsgänga EG 6H mod., Gänga: EG-M6



### Beställningsdata

Ordernummer	486180 EG-M6
GTIN	2050001919182
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängtolk för kontroll av insatsgängor (EG) för gängtrådsinsatser. Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299. **Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R).** Stoppsidan rödmarkerad.

#### Användningsdata:

För metriska ISO-gängor - insatsgängor (EG), höger DIN 8140-2.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Teknisk beskrivning

Gänga	EG M6
Gängstigning	1 mm
Gängtyp	EG-M
Norm	DIN 8140
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20