

ELTEN**Snörkänga, grå VINTAGE Mid ESD, S3, EU-skostorlek: 43****Beställningsdata**

Ordernummer	092231 43
GTIN	4030839220573
Artikelklass	09P

Beskrivning**Utförande:**

Modern skyddssko i vintage-design.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.**
- **Vadderad plös.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-sula L10, halksäker.**
- **ESD-utrustning.**
- **Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.**
- **Motståndskraftigt oxläder.**
- **Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.**
- **Stålhätta**
- **Metallfritt trampskydd.**
- **TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i grått.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätt: Stål

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Ovanläder	Oxläder
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Spiktrampskydd	Textil
lämplig för ortopediska inläggssulor	ja
Färg	grå
Skotyp	snörkänga
mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
Material yttersula	TPU/polyuretan
Lås	snöre
Energiupptagning i klacken	ja
material innerfoder	andningsaktivt textilinnerfoder.
Material tåhätt	Stål
EU-skostorlek	43
metall- och läderfri utrustning	nej
olje- och bensinbeständig sula	ja
Skyddsklass	S3
antistatisk	ja
Vattentäthet för hela skon	ja
Serie	VINTAGE
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar

