



Tång för fjäderbandklämmor, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	719965 180
GTIN	4003773081159
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

På basis av den sänksmida polygriptången Cobra® med fininställningsmöjlighet. Med speciella käftar för fasthållning av självlåsande slangklämmor. **Käftarna kan vridas 360°**. Kemiskt svärtad tång.

Fördel:

Kräver mindre ansträngning tack vare överlägsen utväxling. Käftöppning upp till 80 mm.

Användningsdata:

För säker greppning av självlåsande slangklämmor, standardklämmor, utrymmessnåla klämmor och trådklämmor samt fjäderbandringar.

Teknisk beskrivning

öppningsvidd	50 mm
totallängd	180 mm
Nominell storlek	50 mm
spännvidd	≥ 30 mm
maximal spännsträcka	30 mm
Handtagsutförande	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål, smitt och oljehärdad
Yta tång	kemiskt gråsvärtad
Backarna kan vridas 360°	ja

Snabbinställning

ja

Produktslag

Klämtång