

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste, tvinnad Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 250X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet.

**Vänstervirad**, upplindning i förtid förhindras säkert. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

**Användningsdata:**

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor. För stationär användning.

**Teknisk beskrivning**

Borstlängd H <sub>1</sub>	42 mm
antal flätor	52
Borst-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
maximalt varvtal:	5000 min <sup>-1</sup>

Borstbredd	15 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	51 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Borsttjocklek	0,5 mm
Produktslag	Rundborste