

Garant**Hålsåg bimetall, diameter: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	589010 17
GTIN	4045197158307
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghåll (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Variabel tanddelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.**
- **Exakt slipade tänder – snabbast möjliga sågning och kapytor med rena kanter**

Användningsdata:

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

OBS!:

Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS. Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.

Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.

Teknisk beskrivning

diameter	17 mm
rekommenderat varvtal stål	500 min ⁻¹
rekommenderat varvtal INOX	250 min ⁻¹
rekommenderat varvtal aluminium	750 min ⁻¹
Tänder per tum	4 / 6
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Skaft Typ 30	589310 30
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT
Monteringsskaft för snabbt byte Typ 30	589314 30
Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT