

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 24X27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 24X27
GTIN	4045197161031
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	337 mm
Nyckelvidd ₂	27 mm
Nyckelvidd ₁	24 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	36 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	40 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

