

**Garant****Hålsåg bimetall, diameter: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	589010 33
GTIN	4045197158413
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

**Robust, splittersäker konstruktion** med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghåll (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Variabel tanddelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.**
- **Exakt slipade tänder – snabbast möjliga sågning och kapytor med rena kanter**

**Användningsdata:**

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

**Rekommendation:**

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

**OBS!:**

**Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS. Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.**

**Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.**

## Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal aluminium	390 min <sup>-1</sup>
rekommenderat varvtal stål	260 min <sup>-1</sup>
diameter	33 mm
rekommenderat varvtal INOX	135 min <sup>-1</sup>
Tänder per tum	4 / 6
Produktslag	Hålsåg

## Tillbehör

Skaft Typ 210L	589310 210L
Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT
Skaft Typ 210S	589310 210S
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT