

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 25X28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \emptyset D ₂ max	40 mm
nyckellängd L	346 mm
maximal ring- \emptyset D ₁ max	36 mm
Nyckelvidd ₁	25 mm
Nyckelvidd ₂	28 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

