



Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 17X19mm



Beställningsdata

Ordernummer	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	250 mm
maximal ringhöjd $h_{1 \max}$	13,5 mm
Nyckelvidd d_2	19 mm
maximal ring- \emptyset $D_1 \max$	24,1 mm
maximal ring- \emptyset $D_2 \max$	27 mm
Nyckelvidd d_1	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

