



Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 24X27mm



Beställningsdata

Ordernummer	617600 24X27
GTIN	4018754021406
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

STAHLWILLE – Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_2 max	38,5 mm
Nyckelvidd $_1$	24 mm
nyckellängd L	290 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	11 mm
Nyckelvidd $_2$	27 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	35 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Produktslag

Skruvnyckel