

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 8X9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 8X9
GTIN	4045197441836
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>1</sub>	8 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	15 mm
maximal ringhöjd h <sub>1</sub> max	5,5 mm
nyckellängd L	115 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	9 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	13,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktslag

Skruvnyckel