

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 27X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 27X32
GTIN	4045197331359
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	27 mm
Nyckelvidd ₂	32 mm
nyckellängd L	360 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	40 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	48 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

