



Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 20X22mm



Beställningsdata

Ordernummer	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	280 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	28,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	14,5 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	31,3 mm
Nyckelvidd d_2	22 mm
Nyckelvidd d_1	20 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

