

**Ringnyckelsats, hög bockning, förkromad, Antal nycklar: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	615960 12
GTIN	4045197331380
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	12
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615950 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 21X23 mm	615950 21X23
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615950 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615950 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 24X26 mm	615950 24X26
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615950 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X19 mm	615950 18X19
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 30X34 mm	615950 30X34
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615950 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 20X22 mm	615950 20X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615950 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 27X32 mm	615950 27X32