



Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 30X32mm



Beställningsdata

Ordernummer	617600 30X32
GTIN	4018754021420
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

STAHLWILLE – Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{1 \max}$	12,8 mm
Nyckelvidd d_2	32 mm
Nyckelvidd d_1	30 mm
maximal ring- \varnothing $D_1 \max$	43 mm
nyckellängd L	325 mm
maximal ring- \varnothing $D_2 \max$	48,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Produktslag

Skruvnyckel