

ELTEN**Snörkänga, grå VINTAGE Mid ESD, S3, EU-skostorlek: 44**

Beställningsdata

Ordernummer	092231 44
GTIN	4030839220580
Artikelklass	09P

Beskrivning

Utförande:

Modern skyddssko i vintage-design.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.**
- **Vadderad plös.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-sula L10, halksäker.**
- **ESD-utrustning.**
- **Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.**
- **Motståndskraftigt oxläder.**
- **Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.**
- **Stålhätta**
- **Metallfritt trampskydd.**
- **TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i grått.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhäтта: Stål

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
Material tåhäтта	Stål
lämplig för ortopediska inläggssulor	ja
Färg	grå
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Energiupptagning i klacken	ja
EU-skostorlek	44
antistatisk	ja
metall- och läderfri utrustning	nej
Ovanläder	Oxläder
Vattentäthet för hela skon	ja
Lås	snöre
Material yttersula	TPU/polyuretan
Skotyp	snörkänga
Spiktrampskydd	Textil
olje- och bensinbeständig sula	ja
Skyddsklass	S3
material innerfoder	andningsaktivt textilinnerfoder.
Serie	VINTAGE
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar

