



Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 6X7mm



Beställningsdata

Ordernummer	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_1 max	9,5 mm
Nyckelvidd 1	6 mm
nyckellängd L	170 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	10,8 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	7 mm
Nyckelvidd 2	7 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

