



Ringnyckel, flat, fosfaterad, nyckelvidd: 16X18 mm



Beställningsdata

Ordernummer	617900 16X18
GTIN	4045197385727
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, fosfaterat.

nyckellängd L: 169 mm

maximal ring- \varnothing D₁ max: 24,5 mm

maximal ring- \varnothing D₂ max: 25,5 mm

maximal ringhöjd h_{1 max}: 7,8 mm

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd h _{1 max}	7,8 mm
nyckellängd L	169 mm
maximal ring- \varnothing D ₁ max	24,5 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	25,5 mm
Nyckelvidd ₂	18 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda

Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel