

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 32X36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 32X36
GTIN	4045197441799
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	32 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	48 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	52 mm
Nyckelvidd ₂	36 mm
nyckellängd L	410 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

