

**Skyddsoverall typ 5/6 Tyvek® 500HV, orange, Unisex-storlek: M****Beställningsdata**

Ordernummer	098312 M
GTIN	5450208013541
Artikelklass	09T

Beskrivning**Utförande:**

Tyvek® 500HV, typ 5/6, modell 125. **High Vis-dräkt.** I fluorescerande orange med silvergrå reflekterande band som syns både dag och natt. Ståkrage, resår i ärm- och bensluten och inlimmad resår i ryggpartiet. Väl tilltagen kil för ökad rörlighet. Dräktmaterialet släpper igenom luft och vattenånga men avvisar samtidigt vattenbaserade vätskor och spraydimmor. Ger mycket gott skydd mot fina partiklar och fibrer. Ytterst lite ludd och på insidan antistatiskt utrustad. Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

- EN ISO 13982-1 Typ 5
- EN 13034 Typ 6
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
- EN 20471, Klasse 3

Norm: EN ISO 20471

Teknisk beskrivning

Serie	Tyvek®
-------	--------

Unisex-storlek	M
Kön	Unisex
Kläder enligt	DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg	orange
Norm	EN 1073-2
Norm	EN 14126
Norm	EN 13982-1
Norm	EN 13034
Norm	EN ISO 20471
Produktslag	Kemikalieskyddsdräkt