



Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 18X19mm



Beställningsdata

Ordernummer	617600 18X19
GTIN	4018754021345
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

STAHLWILLE – Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	185 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	27,6 mm
Nyckelvidd ₂	19 mm
Nyckelvidd ₁	18 mm
maximal ring- \varnothing D ₁ max	26,5 mm
maximal ringhöjd h _{1 max}	9 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Produktlag

Skruvnyckel