



Ringnyckelsats, flata, Antal nycklar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	617610 11
GTIN	4018754085224
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

STAHLWILLE – Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Innehåll:

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	11
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnyckel, flat nyckelvidd 20X22 mm	617600 20X22
Ringnyckel, flat nyckelvidd 12X13 mm	617600 12X13
Ringnyckel, flat nyckelvidd 6X7 mm	617600 6X7
Ringnyckel, flat nyckelvidd 16X17 mm	617600 16X17
Ringnyckel, flat nyckelvidd 30X34 mm	617600 30X34
Ringnyckel, flat nyckelvidd 21X24 mm	617600 21X24
Ringnyckel, flat nyckelvidd 10X11 mm	617600 10X11
Ringnyckel, flat nyckelvidd 14X15 mm	617600 14X15
Ringnyckel, flat nyckelvidd 18X19 mm	617600 18X19
Ringnyckel, flat nyckelvidd 27X32 mm	617600 27X32
Ringnyckel, flat nyckelvidd 8X9 mm	617600 8X9