



## Multinorm-midjejacka Multiseven, gul/kornblå, Konfektionsstorlek DE: 114



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 091780 114    |
| GTIN         | 4046181591810 |
| Artikelklass | 09S           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Midjejacka som andas, med dold dragkedja av behagligt mjukt tyg. Jackan är vatten-, olje- och smutsavvisande, ger bra flamskydd och är självsläckande.

- **Två bröstfickor med lock och kardborrlås.**
- **Variabel krage: ståkrage eller vikbar krage.**
- **Två sidofickor med dold dragkedja.**
- **Fyra innerfickor.**
- **Rörelseveck i ryggen.**

#### Norm:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

## Teknisk beskrivning

|                        |   |
|------------------------|---|
| Konfektionsstorlek DE  | 114   |
| Kön                    | Herr  |
| Tygsammansättning      | 55 % modakryl                               |
| Tygsammansättning      | 2% specialfiber                             |
| Tygsammansättning      | 43% bomull                                  |
| Materialvikt/vävtäthet | 350 g/m <sup>2</sup>                        |
| Tvättning              | 60 °C kulörtvätt                            |
| Blekning               | får inte blekas                             |
| Kemisk rengöring       | skonsam rengöring med perkloreten           |
| Torkning               | torktumlas skonsamt (låg temperatur)        |
| Skalmar                | måttligt varm, högst 150 °C                 |
| Färg                   | gul/kornblå                                 |
| Norm                   | EN 13034-6                                  |
| Norm                   | EN 61482-1-2                                |
| Norm                   | EN ISO 20471                                |
| Kläder enligt          | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning        |
| Kläder enligt          | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma |
| Kläder enligt          | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper     |
| Produktslag            | Varseljacka                                 |