



## Multinorm-midjejacka Multiseven, gul/kornblå, Konfektionsstorlek DE: 54



### Beställningsdata

Ordernummer	091780 54
GTIN	4046181591681
Artikelklass	09S

### Beskrivning

#### Utförande:

Midjejacka som andas, med dold dragkedja av behagligt mjukt tyg. Jackan är vatten-, olje- och smutsavvisande, ger bra flamskydd och är självsläckande.

- **Två bröstfickor med lock och kardborrlås.**
- **Variabel krage: ståkrage eller vikbar krage.**
- **Två sidofickor med dold dragkedja.**
- **Fyra innerfickor.**
- **Rörelseveck i ryggen.**

#### Norm:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

## Teknisk beskrivning

Storlek FR	58
Storlek IT	58
Konfektionsstorlek DE	54
Kön	Herr
Tygsammansättning	55 % modakryl
Tygsammansättning	2% specialfiber
Tygsammansättning	43% bomull
Materialvikt/vävtäthet	350 g/m <sup>2</sup>
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	skonsam rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	måttligt varm, högst 150 °C
Färg	gul/kornblå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN ISO 20471
Kläder enligt	DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Kläder enligt	DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Produktslag	Varseljacket