



Multinorm-hängselbyxa Multiseven, gul/kornblå, Konfektionsstorlek DE: 44



Beställningsdata

Ordernummer	091785 44
GTIN	4046181590493
Artikelklass	09S

Beskrivning

Utförande:

Snickarbyxa med stretchhängslen för hög bärkomfort, perfekt för svetsarbeten.

- **Utanpåliggande bröstlappsficka med lock och kardborrlås.**
- **Midja med justerbar bredd.**
- **Två sidogreppfickor.**
- **Cargoficka med utanpåliggande mobilficka.**
- **Utanpåliggande bakficka med lock och kardborrlås.**

Norm:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Tygsammansättning: 43 % bomull

Tygsammansättning: 55 % modakryl

Tygsammansättning: 2 % specialfiber

Materialvikt/vävtäthet: 350 g/m²

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Teknisk beskrivning

Konfektionsstorlek DE	44
Kön	Herr
Tygsammansättning	43% bomull
Tygsammansättning	55 % modakryl
Tygsammansättning	2% specialfiber
Materialvikt/vävtäthet	350 g/m ²
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	skonsam rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	måttligt varm, högst 150 °C
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Kläder enligt	DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Kläder enligt	DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning
Färg	gul/kornblå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN ISO 20471