



## Ringnyckel, flat, fosfaterad, nyckelvidd: 18X19 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	617900 18X19
GTIN	4045197385741
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX** – kromvanadinstål, fosfaterat.

nyckellängd L: 184 mm

maximal ring- $\varnothing$   $D_1$  max: 26,5 mm

maximal ring- $\varnothing$   $D_2$  max: 27,6 mm

maximal ringhöjd  $h_{1\text{ max}}$ : 9 mm

### Teknisk beskrivning

nyckellängd L	184 mm
Nyckelvidd $_1$	18 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	9 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_1$ max	26,5 mm
Nyckelvidd $_2$	19 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_2$ max	27,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda

Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel