

**Endoskop styvt, Ø 5,5 mm, Arbetslängd (utan objektiv): 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492736 250
GTIN	
Artikelklass	49C

Beskrivning**Utförande:**

Speciellt lämplig för krävande industriell användning tack vare robusta rör i rostfritt stål och förstklassig optik. Nödvändiga ljuskällor ansluts enkelt tack vare standardanslutningen för fiberoptik (ACMI). Fokusering med vridring på okularet. Enkel fokusering i för- och bakgrund utan att endoskopet behöver förskjutas. Ljusstark, färgkorrigerad stavlinsoptik.

Passar till:

FlexiVision 100 med HD-kamerahuvud nr 492866.

leveransinnehåll:

Inklusive utbytbart objektiv med blickriktning 0°.

Specialtillbehör:

LED-ljuskällor nr 492846 och nr 462860.

OBS!:

Tack vare utskjutbara spegelrör och utbytbara objektiv kan blickriktningen ändras till 70° eller 90°. Vid användning med spegelrör förstoras arbetsdiametern i proportion till spegelröret. Speglrör och utbytbara objektiv på begäran.

Teknisk beskrivning

blickriktning	0 grad
bildöppningsvinkel	40 grad
Arbetslängd (utan objektiv)	250 mm
Sond-Ø	5,5 mm
Produktnamnsattribut	Ø 5,5 mm
Produktslag	Endoskop

Tillbehör

Endoskopivideokamera CCD	492837
LED-ljuskälla	492846
LED-kalljuskälla Typ FX4000	492860 FX4000
Flexibel optisk fiber Arbetslängd 1800 mm	492850 1800