




Sexkants skruvdragarhylsa med tappstyrning, 1/2 tum, sexkant: 10mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 643400 10 |
| GTIN | 4018754006502 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För Ribe CS-skrivar enligt DIN 6912.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|-----------------------|
| Längd | 60 mm |
| Ø fästsida | 22,7 mm |
| sexkant | 10 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Drivprofil | Insexnycklar med tapp |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |