



Mikroendoskop styvt, Ø 1,8 mm, Arbetslängd (utan objektiv): 95mm



Beställningsdata

Ordernummer	492744 95
GTIN	
Artikelklass	49C

Beskrivning

Utförande:

Liten diameter för mätning av små arbetsstycken.

Speciellt lämplig för krävande industriell användning tack vare robusta rör i rostfritt stål och förstklassig optik. Nödvändiga ljuskällor ansluts enkelt tack vare standardanslutningen för fiberoptik (ACMI). Fokusering med vridning på okularet. Enkel fokusering i för- och bakgrund utan att endoskopet behöver förskjutas. Ljusstark, färgkorrigerad stavlinsoptik.

Passar till:

FlexiVision 100 med HD-kamerahuvud nr 492866.

Specialtillbehör:

LED-ljuskällor nr 492846 och nr 462860.

OBS!:

Tack vare utskjutbara spegelrör och utbytbara objektiv kan blickriktningen ändras till 70° eller 90°. Vid användning med spegelrör förstoras arbetsdiametern i proportion till spegelröret. Speglrör och utbytbara objektiv på begäran.

Teknisk beskrivning

blickriktning	0 grad
bildöppningsvinkel	30 grad
Arbetslängd (utan objektiv)	95 mm
Sond-Ø	1,8 mm
Produktnamnsattribut	Ø 1,8 mm
Produktslag	Endoskop

Tillbehör

Flexibel optisk fiber Arbetslängd 1800 mm	492850 1800
LED-kalljuskälla Typ FX4000	492860 FX4000
LED-ljuskälla	492846
Endoskopivideokamera CCD	492837