



Sexkants skruvdragarhylsa med tappstyrning, 1/2 tum, sexkant: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	643400 14
GTIN	4018754006526
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För Ribe CS-skruvar enligt DIN 6912.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Teknisk beskrivning

Längd	60 mm
Ø fästsida	23,7 mm
sexkant	14 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Insexnycklar med tapp
Produktslag	Hylsnyckelinsats