



## Hårdhetsprovare Rockwell NEXUS, Typ: 605RS



### Beställningsdata

Ordernummer	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Artikelklass	49G

### Beskrivning

#### Utförande:

Rockwell hårdhetsprovare med mycket hög precision. Styv maskinram, även lämplig för krävande verkstadsförhållanden.

Stor 6,5" industripekskärm i färg. Provlástutlösning via pekskärm med elektronisk övervakning av hålltiden. Provbelastning i sluten reglerkrets (**lastcell; closed loop-system**). Integrerad display- och styrelektronik med pekskärmsbetjäning.

#### Norm:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.

#### leveransinnehåll:

Driftklar basutrustning: Upplagsbord plan  $\varnothing = 150$  mm. Prismaupplag  $\varnothing = 60$  mm, Rockwell-kon 120°, Rockwell-kulhållare 1/16 tum inklusive ASTM- och ISO-kontrollcertifikat.

#### OBS!:

Leverans och emballage faktureras separat. DAKKS-kalibrering kan som tillval utföras på uppställningsplatsen.

Kalibrering: Pris på förfrågan

avläsning: 1 HR

visning: 6,5 tum pekskärm

provningsförfarande: Rockwell / Super-Rockwell

datautgång: USB-2

rockwell-skalar: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y

betjäning: motordriven

## Teknisk beskrivning

förlast provkraft	3; 10 kg
vikt	82 kg
maximal provbredd	250 mm
tillverkarens beteckning	NEXUS 610RS
betjäning	motordriven
avläsning	1 HR
provningsförfarande	Rockwell / Super-Rockwell
datautgång	USB-2
strömförsörjning	220 – 240 V / 50 Hz
höjd	855 mm
Bredd	250 mm
maximal provhöjd	165 mm
visning	6,5 tum pekskärm
huvudlast provkraft	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
rockwell-skalar	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Längd	505 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare, Rockwell