

LENOX **Hålsåg bimetall, diameter: 73mm**

Beställningsdata

Ordernummer	589030 73
GTIN	082472300468
Artikelklass	58Z

Beskrivning

Utförande:

Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghåll (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Variabel tanddelning 4,5/5,5 tänder per tum med förstärkta tänder (Tough Teeth).**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar >40 mm.**
- **Optimerad beläggning ger mindre värmeutveckling.**
- **SPEED SLOT® – snabb borttagning av borrhärnan tack vare stegformade spår.**

Användningsdata:

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal.

För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta.

Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

Mycket lämpliga även för tunn karosseriplåt.

Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

OBS!:

**Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS.
Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.
Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.**

Teknisk beskrivning

diameter	73 mm
rekommenderat varvtal stål	120 min ⁻¹
rekommenderat varvtal aluminium	180 min ⁻¹
rekommenderat varvtal INOX	60 min ⁻¹
Tänder per tum	4,5 / 5,5
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT
Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT
Skaft Typ 210S	589310 210S
Skaft Typ 210L	589310 210L