



## Insexnyckelsats, lång pulverbelagda, Antal skruvmejslar: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	627141 9
GTIN	7610733088904
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudet medger dragning i upp till 30° vinkel.  
Förnicklad, förkromad och **pulverbelagd** yta. Lätt brutna kanter.  
PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

#### Fördel:

Rätt nyckel hittas snabbt tack vare tydlig färgmärkning.

#### Innehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627140: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Förvaring i: plasthållare

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	9
Nyckelvidder	metrisk
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Yta	förnicklade, pulverbelagda
färgkod	ja
Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 3 mm	627140 3
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 4 mm	627140 4
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 2 mm	627140 2
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 8 mm	627140 8
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 6 mm	627140 6
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 5 mm	627140 5
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 10 mm	627140 10
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 2,5 mm	627140 2,5
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, pulverbelagd sexkant 1,5 mm	627140 1,5