



Insats för Torx®, 1/2 tum, lång, Torx®-profil: TX45



Beställningsdata

Ordernummer	643660 TX45
GTIN	4018754006830
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 643639

Teknisk beskrivning

Profilmått A	7,8 mm
Torx®-profil	TX45
Längd	140 mm
Ø fästsida	22,7 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

