



## Insats för Torx®, 1/2 tum, lång, Torx®-profil: TX50



### Beställningsdata

Ordernummer	643660 TX50
GTIN	4018754006847
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

#### OBS!:

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 643639

### Teknisk beskrivning

Torx®-profil	TX50
Längd	140 mm
Profilmått A	8,8 mm
Ø fästsida	22,7 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

