



## Insexnyckelsats Hex-Plus, förkromad, Antal skruvmejslar: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	627210 9
GTIN	4013288101693
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudet medger dragning i upp till 30° vinkel.  
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), **Hex-plus-profil**, förkromad yta.

#### Innehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627200: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Förvaring i: plasthållare

Hållare inkl. magnetiseringsapparat.

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	9
Drivprofil	Sexkantnyckel
färgkod	nej
Produktslag	Skruvmejslar

### Tillbehör

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 4 mm	627200 4
	627200 8

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 8 mm

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 5 mm

627200 5

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 2 mm

627200 2

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 6 mm

627200 6

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 1,5 mm

627200 1,5

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 3 mm

627200 3

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 10 mm

627200 10

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad  
sexkant 2,5 mm

627200 2,5