

HOLEX**Hålsåg bimetall, diameter: 44mm****Beställningsdata**

Ordernummer	589050 44
GTIN	4045197645449
Artikelklass	52S

Beskrivning**Utförande:**

Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghål (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Vario tandelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.**

Användningsdata:

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

OBS!:

Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS.

Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.

Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal INOX	95 min ⁻¹
diameter	44 mm
rekommenderat varvtal aluminium	295 min ⁻¹
rekommenderat varvtal stål	195 min ⁻¹
Tänder per tum	4 / 6
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT
Skaft Typ 210S	589310 210S
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT
Skaft Typ 210L	589310 210L