

HOLEX**Hålsåg bimetall, diameter: 22mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 589050 22 |
| GTIN | 4045197220998 |
| Artikelklass | 52S |

Beskrivning**Utförande:**

Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghåll (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Vario tandelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.**

Användningsdata:

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

OBS!:

Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS.

Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.

Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| rekommenderat varvtal stål | 390 min ⁻¹ |
| rekommenderat varvtal aluminium | 585 min ⁻¹ |
| rekommenderat varvtal INOX | 195 min ⁻¹ |
| diameter | 22 mm |
| Tänder per tum | 4 / 6 |
| Produktslag | Hålsåg |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Skaft Typ 30 | 589310 30 |
| Centrumborr HSS Typ 6KT | 589430 6KT |
| Monterings skaft för snabbt byte Typ 30 | 589314 30 |
| Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT | 589432 6KT |