

LENOX **Hårdmetallbelagd hålsåg, diameter: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	589060 22
GTIN	082472302141
Artikelklass	58Z

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallbelagda tänder med lång användningstid.

Användningsdata:

För bearbetning av **fiberarmerade plaster (GAP / CFP)**, gipsskivor, betong, sandwichmaterial, hårdträ. **Variotandning 3 / 4 tänder per tum**, största skärdjup för alla storlekar **38 mm**. Slag och stötar mot hårdmetalleddar kan orsaka splinter.

OBS!:

Diamanthatålsågar för bearbetning av nötande material som glas, klinkers, keramik med mera på begäran.

Teknisk beskrivning

diameter	22 mm
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Monteringskraft för snabbt byte Typ 30	589314 30
Skaft Typ 30	589310 30
Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT