



## Hängselbyxa Quality Dress, ljusgrå, Konfektionsstorlek DE: 46



### Beställningsdata

Ordernummer	091132 46
GTIN	4014382988685
Artikelklass	09S

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetskläder **Quality Dress** av 100 % bomull. Bomull är mycket motståndskraftigt mot såväl kemisk och mekanisk påverkan som värme. Bomull är en naturprodukt som ger hög komfort tack vare de temperaturreglerande egenskaperna och den stora absorptionsförmågan.

**Snickarbyxa** med 6 cm justerbar linning.

- **Stramt, högt placerat njurskydd.**
- **Utanpåliggande, öppen bröstlappsicka med separat kardborrfack.**
- **Dubbel bröstlapp med blixtlåsficka.**
- **Knäppe i slagtålig, värmebeständig plast.**

#### Beskrivning:

- **Dragkedja i grenen.**
- **Två utanpåliggande, förstärkta framfickor.**
- **Benficka.**
- **Utanpåliggande mobilficka.**
- **Förstärkt knäparti.**
- **Måttstocksicka.**

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

**Levereras i fler färger på begäran.**

**Snickarbyxa i kornblått** utförande under nr 091131.

Tygsammansättning: 100 % bomull

Materialvikt/vävtäthet: 285 g/m<sup>2</sup>

Kläder standard: UV-standard 801

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

**Teknisk beskrivning**

Byxavslut	rak, öppen
Storlek FR	40
Antal måttstocks fickor	1
Mobilficka	ja
Bröslapps ficka	monterad, med separat kardborrfack
Knäppe för byxor	Blixtlås
Material	Bomull
Spänne	slagtåligt, värmebeständigt axelremslås
Antal sidofickor	2
Sidofickor	monterad, förstärkt
Unisex-storlek	S
förstärkt knäparti	ja
Konfektionsstorlek DE	46
Antal knäfickor	2
Dubbel bröstlapp med blixtlåsficka	ja
Antal benfickor	1
Njurskydd	ja
Storlek UK	30R
Storlek US	32/31
Storlek IT	40
Serie	QUALITY DRESS
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek ES	40

Storlek NL	46
Kön	Herr
Tygsammansättning	100% bomull
Materialvikt/vävtäthet	285 g/m <sup>2</sup>
Kläder standard	UV-standard 801
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	måttligt varm, högst 150 °C
Färg	ljusgrå
Produktslag	Hängselbyxa