

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 30X34mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 617950 30X34 |
| GTIN | 4045197463890 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| maximal ringhöjd $h_{1 \max}$ | 13,8 mm |
| Nyckelvidd $_1$ | 30 mm |
| Nyckelvidd $_2$ | 34 mm |
| maximal ring- \emptyset $D_1 \max$ | 43 mm |
| maximal ring- \emptyset $D_2 \max$ | 48,5 mm |
| nyckellängd L | 328 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Ringläge | 0 grad |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktslag

Skruvnyckel