

LENOX **Hårdmetallbelagd hålsåg, diameter: 35 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	589060 35
GTIN	082472302226
Artikelklass	58Z

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallbelagda tänder med lång användningstid.

Användningsdata:

För bearbetning av **fiberarmerade plaster (GAP / CFP)**, gipsskivor, betong, sandwichmaterial, hårdträ. **Variotandning 3 / 4 tänder per tum**, största skärdjup för alla storlekar **38 mm**. Slag och stötar mot hårdmetalleggar kan orsaka splinter.

OBS!:

Diamanthatålsågar för bearbetning av nötande material som glas, klinkers, keramik med mera på begäran.

Teknisk beskrivning

diameter	35 mm
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT
Skaft Typ 210L	589310 210L
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT
Monteringskaft för snabbt byte Typ 210S	589314 210S
Skaft Typ 210S	589310 210S