

Garant**Hålsågs-sats, Typ: 19-121****Beställningsdata**

Ordernummer	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Bimetall-hålsågssortiment med vanliga hålsågsdiametrar. HSS-Variotandning för lugn gång och lång livslängd.

Med cellplastinlägg med exakt passning för säkert grepp och enkel borttagning av hålsågar. Stapelbar systembox.

leveransinnehåll:

Stötsäker box av plast med bimetall-hålsågar, monteringskaft och centrerborr.

Teknisk beskrivning

Antal delar	23
Antal monteringskaft	2
Hålsåg-Ø	19; 22; 25; 29 35; 38; 44; 51 57; 68; 76; 83 92; 95; 105; 121 mm
Antal centrerborr	5
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Hålsåg bimetall diameter 57 mm	589010 57
Hålsåg bimetall diameter 19 mm	589010 19
Hålsåg bimetall diameter 44 mm	589010 44
Hålsåg bimetall diameter 92 mm	589010 92
Hålsåg bimetall diameter 95 mm	589010 95
Systembox Typ 4-2	630310 4-2
Hålsåg bimetall diameter 51 mm	589010 51
Hålsåg bimetall diameter 121 mm	589010 121
Hålsåg bimetall diameter 76 mm	589010 76
Hålsåg bimetall diameter 105 mm	589010 105
Hålsåg bimetall diameter 22 mm	589010 22
Hålsåg bimetall diameter 25 mm	589010 25
Hålsåg bimetall diameter 38 mm	589010 38
Hålsåg bimetall diameter 29 mm	589010 29
Hålsåg bimetall diameter 35 mm	589010 35
Hålsåg bimetall diameter 68 mm	589010 68
Hålsåg bimetall diameter 83 mm	589010 83
Centrumborr HSS Typ 6KT	589428 6KT
Skaft Typ 210S	589305 210S
Skaft Typ 30	589305 30