

ELTEN**Snörkänga, grå VINTAGE Mid ESD, S3, EU-skostorlek: 46****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092231 46 |
| GTIN | 4030839220603 |
| Artikelklass | 09P |

Beskrivning**Utförande:**

Modern skyddssko i vintage-design.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.**
- **Vadderad plös.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-sula L10, halksäker.**
- **ESD-utrustning.**
- **Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.**
- **Motståndskraftigt oxläder.**
- **Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.**
- **Stålhätta**
- **Metallfritt trampskydd.**
- **TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i grått.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---|
| metall- och läderfri utrustning | nej |
| Energiupptagning i klacken | ja |
| material innerfoder | andningsaktivt textilinnerfoder. |
| EU-skostorlek | 46 |
| lämplig för ortopediska inläggssulor | ja |
| Spiktrampskydd | Textil |
| Skyddsklass | S3 |
| antistatisk | ja |
| Ovanläder | Oxläder |
| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| Material tåhätta | Stål |
| Skotyp | snörkänga |
| Vattentäthet för hela skon | ja |
| Material yttersula | TPU/polyuretan |
| mot vatteninträngning och vattenabsorption | ja |
| Färg | grå |
| Lås | snöre |
| olja- och bensinbeständig sula | ja |
| Serie | VINTAGE |
| Kön | Herr |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktslag | Skyddsstövlar |

